



SC4200c konektor Claros, externí skříňka pro WiFi/mobilní připojení, se zástrčkou, pro 1 digitální sondu

Kat. číslo produktu: LXV524.99.140A0

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 1 týdne

Vylepšete svůj kontrolér pomocí vzdáleného přístupu

Připojte svůj stávající kontrolér Hach SC200 nebo SC1000* a získajte vzdálený přístup k online systémovým datům kdykoli a kdekoli.

Zajistěte přesnost přístrojů

Podrobné pokyny na jakémkoli připojeném zařízení pomáhají obsluze provádět údržbu správně, zjednodušují školení, minimalizují odstávky a zajišťují přesný výkon přístroje.

Vzdálené monitorování

Získejte kdykoli přehled o provozu a procesu díky kontinuálnímu vzdálenému přístupu k vašim měřením a přístrojům.

Údržba založená na podmínkách

Prediktivní diagnostický software neustále monitoruje stav vašich přístrojů a umožňuje vám optimalizovat harmonogram údržby a stanovit priority podle skutečných potřeb.

Technické údaje

Cellular:	External Box for Wi-Fi/Cellular
Certifikáty:	Schváleno CE (se všemi typy senzorů). Registrováno u ETL pro použití v obecných lokacích podle bezpečnostních norem UL a CSA (se všemi typy senzorů).
	Některé modely napájené ze sítě jsou registrovány u Underwriters Laboratories pro použití v obecných lokacích podle bezpečnostních norem UL a CSA (se všemi typy senzorů).
Displej:	Žádné
Funkční režim analogového výstupu signálu:	Lineární, PID
Hmotnost:	1,7 kg (pouze kontrolér, bez modulů)
Jaký je obsah balení:	SC4200c konektor Claros, WiFi/mobilní připojení, návod k použití a napájecí kabel.
	Kabel konektoru pro vzdálený servis je třeba objednat samostatně.
Jazyky manuálu:	Dánština, holandština, angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština
Kategorie instalace:	Kategorie II
Kompatabilní přístroje:	Amonné ionty: Amtax sc, AN-ISE sc, A-ISE sc
	Dusičnany: Nitratax sc, N-ISE sc, Nitratax clear/eco/plus sc
	Fosforečnany: Phosphax sc, Phosphax sc LR
	Organické látky: Uvas sc

	pH/ORP: PHD sc, 1200-s sc, 8362sc
	Vodivost: 3700sc, 3798-s sc, 3400sc
	Ozón: 9185sc
	Rozpuštěný kyslík: LDO 2 sc
	Chlor: CL10sc, CL17sc, 9184sc
	Oxid chloričitý: 9187sc
	Nerozpuštěné látky: Solitax sc, TSS sc
	Hladina kalu: Sonatax sc
	Zákal: TU5300sc/TU5400sc, Ultraturb sc, SS7 sc
Kompatibilní síťové technologie:	GSM 3G/4G (např. AT&T, T-Mobile, Rogers, Vodafone atd.)
	Externí CDMA (např. Verizon)
Materiál:	Polykarbonát, hliník (práškový lak), nerezová ocel
Měření:	Jedno připojení ke kontroléru SC
Montáž:	Montáž na stěnu, na sloup nebo do panelu
Možnosti komunikace:	Profibus DPV1 card
Nadmořská výška:	Maximálně 2000 m
Plug:	Yes
Podmínky skladování:	-20 až 70 °C, relativní vlhkost 0–95 %, nekondenzující
Popis:	Brána řízená mikrokompresorem a ovládaná prostřednictvím menu, která se připojuje ke kontrolérům SC200 nebo SC1000
Port USB:	Používá se ke stahování dat a nahrávání softwaru. Kontrolér zaznamenává přibližně 20 000 datových bodů na každou připojenou sondu.
Požadavky na napájení (Hz):	50/60 Hz
Požadavky na napájení (V):	100 - 240 V AC
Připojení k síti:	Verze LAN: Dva konektory Ethernet (10/100 Mb/s), funkce přepínače, zásuvka konektoru M12, kódování D.
	Mobilní verze: Držák karty SIM (3G/4G).
	Typ připojení závisí na konfiguraci kontroléru.
Provozní teplotní rozsah:	Verze LAN: -20 až 60 °C
	Mobilní verze: -20 až 55 °C
Relé :	Vysoké napětí:
	Dvě relé (SPDT)
	Maximální spínací napětí: 250 V AC
	Maximální spínací proud: 5 A (pouze odporové zatížení)
	Maximální spínací výkon: 1 250 VA, 125 W (pouze odporové zatížení)
	Průměr vodiče: 0,75 až 2,5 mm ² (18 až 12 AWG)

	Nízké napětí:
	Čtyři relé na každém nízkonapěťovém reléovém modulu
Relé: Provozní režim:	Primární nebo sekundární měření, vypočítaná hodnota (pouze dvoukanálově) nebo časovač
Rozměry:	½ DIN - 144 x 144 x 192 mm (5,7 x 5,7 x 7,6 palců)
Rozsah měření konduktivity:	½" vedení NPT
Stupeň krytí:	Kovový kryt NEMA 4X/IP66 s protikorozní úpravou
Stupeň znečištění:	2
Třída ochrany:	I, připojení k ochrannému uzemnění

Jaký je obsah balení

SC4200c konektor Claros, WiFi/mobilní připojení, návod k použití a napájecí kabel.Kabel konektoru pro vzdálený servis je třeba objednat samostatně.